








|                          |  |
|--------------------------|--|
| Bauobjekt                | Tel. - Polier  |
| Lieferadresse            | Tel.   |
| Bauunternehmer           | Tel.   |
| Architekt                | <b>Fax: 056 648 41 18</b><br><b>HBT-ISOL AG</b><br><b>Postfach</b><br><b>5620 Bremgarten 2</b> |
| Ingenieur                |  |
| Lieferdatum              |  |
| Ausgefüllt durch         |  |
| Materialliste-Nr.        | Plan-Nr.   |
| Der Besteller            |  |
| Stempel und Unterschrift | Datum  |

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

### 02400 Akustik-Trennlager ISONOVA

Lieferung in Rollen à 20 Meter

|   | Bestell-Nr.            | Typ             | Dicke   | Breite          | Einheit | Bestell-Menge |
|---|------------------------|-----------------|---------|-----------------|---------|---------------|
|  | 2410.030. ....         | ISONOVA-HS-3.0  | 3.0 mm  | ..... mm        | Rolle   |               |
|   | 2410.030. ....         | ISONOVA-HS-3.0  | 3.0 mm  | ..... mm        | Rolle   |               |
|   | 2410.030. ....         | ISONOVA-HS-3.0  | 3.0 mm  | ..... mm        | Rolle   |               |
|  | 2410.040. ....         | ISONOVA-HS-4.0  | 4.0 mm  | ..... mm        | Rolle   |               |
|   | 2410.040. ....         | ISONOVA-HS-4.0  | 4.0 mm  | ..... mm        | Rolle   |               |
|   | 2410.040. ....         | ISONOVA-HS-4.0  | 4.0 mm  | ..... mm        | Rolle   |               |
|  | 2410.050. ....         | ISONOVA-HS-5.0  | 5.0 mm  | ..... mm        | Rolle   |               |
|   | 2410.050. ....         | ISONOVA-HS-5.0  | 5.0 mm  | ..... mm        | Rolle   |               |
|   | 2410.050. ....         | ISONOVA-HS-5.0  | 5.0 mm  | ..... mm        | Rolle   |               |
|  | 2420.035. ....         | ISONOVA-ES-3.0  | 3.0 mm  | ..... mm        | Rolle   |               |
|   | 2420.035. ....         | ISONOVA-ES-3.0  | 3.0 mm  | ..... mm        | Rolle   |               |
|   | 2420.035. ....         | ISONOVA-ES-3.0  | 3.0 mm  | ..... mm        | Rolle   |               |
|  | 2420.050. ....         | ISONOVA-ES-5.0  | 5.0 mm  | ..... mm        | Rolle   |               |
|   | 2420.050. ....         | ISONOVA-ES-5.0  | 5.0 mm  | ..... mm        | Rolle   |               |
|   | 2420.050. ....         | ISONOVA-ES-5.0  | 5.0 mm  | ..... mm        | Rolle   |               |
|  | 2430.080. ....         | ISONOVA-LS-8.0  | 8.0 mm  | ..... mm        | Rolle   |               |
|   | 2430.080. ....         | ISONOVA-LS-8.0  | 8.0 mm  | ..... mm        | Rolle   |               |
|   | 2430.080. ....         | ISONOVA-LS-8.0  | 8.0 mm  | ..... mm        | Rolle   |               |
|  | 2430.100. ....         | ISONOVA-LS-10.0 | 10.0 mm | ..... mm        | Rolle   |               |
|   | 2430.100. ....         | ISONOVA-LS-10.0 | 10.0 mm | ..... mm        | Rolle   |               |
|   | 2430.100. ....         | ISONOVA-LS-10.0 | 10.0 mm | ..... mm        | Rolle   |               |
| Beispiel  | 2410.030. ...1.2.0.... | ISONOVA-HS-3.0  | 3.0 mm  | ...1.2.0.... mm | Rolle   | 25            |